

二次架装メーカー様、特装工場様向け架装パーツ販売のご案内です。商品特徴は、弊社WEBの掲載ページを参考にして下さい。（個人様向けへの販売は行っておりません）

設計時間、部品製作時間の短縮にご活用下さい。

塗装、組立、ハーネス製作、取付に当たっての加工は、購入者側でお願い致します。

組立及び、取付要領書は、付属しておりません。（除：防振架台、患者室内照明器具）

下記に掲載の無いパーツにつきましてはお問い合わせ下さい。

\*コピー目的防止のため、販売に際してエンドユーザー、架装内容をお伺いさせて頂く場合があります。

外装



周波数感応型ショックアブソーバー


- 乗り心地を劇的に改善します。
- ユーザー様から好評リピートを頂いております。
- 走行5万km以上の救急車は交換推奨です。
- 1台分、4本セット

※メーカー純正品と同じメーカーの製品です。



補助赤色灯LFA-160台座 側面用

- 側面にLFA-160を設置できます。
- 左右、前後 共通形状です。
- 赤色灯LFA-160本体込みでの販売も可能



補助赤色灯LFA-160台座 後面用

- 側面にLFA-160を設置できます。
- 左右、個別形状です。
- 赤色灯LFA-160本体込みでの販売も可能

**NEW**

## 散光式点滅変更ハーネスキット FSH-2

停車中の赤色灯の発光パターンをソフトにしたい。けど費用は抑えたい、そんな要望に安価にお応えするハーネスキットです。

LEDの**交換は不要**ですので**安価**です。

Pレンジに入れた際に連動します。



- ・トヨタHIMEDIC I～VII型の標準散光式警光灯にそのまま対応可能。
- ・フロント散光式のみに対応になります。
- ・補助点滅灯については連動しませんので、別途改造が必要です。

↓動画はこちらから見る事が出来ます

<https://akao-co.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/12/Soft-Hard.mp4>



## 作業灯LIA-200台座 側面用

- ・側面にLIA-200、またはLFA-200を装着出来ます。左右、前後共通形状です。

- ・灯体込みでの販売も可能です。

※バックドア中央用もあります



## リア・ステップ部メッシュ

- ・リアステップに取り付けるメッシュ部のみです。

- ・リアステップ本体は、車両既存の物を加工して取り付けて下さい。

↓掲載ページ


<http://akao-co.com/wordpress/wp-content/uploads/2022/04/%E5%BC%98%E5%89%8D%E6%B6%88%E9%98%B2%20220419.pdf>

## 内装キャビネット



### 酸素ボンベ庫

- ベニヤ製、ポリ化粧板仕上げ  
色の変更可能です。
- 酸素ボンベ固定金具付
- ゴミ箱、ゴミ箱固定金具付き



### 酸素ボンベ庫上部壁面

- スチール製ですので、マグネットが利きます。
- ティッシュ/ラテックスグローブボックス  
固定ベルトや、温湿度計は別となります。



### バックボード等収納庫

- バックボード、スcoopの収納庫です  
天板と内部の仕切り版付き
- 扉はアルミ製、天板はベニヤ製デコラ仕上げ
- 下部、ヒーターチャンバー付き




### 右医療機器棚 全段上げ

- 医療機器棚を酸素ボンベ庫と同じ高さにする  
棚になります。

ベニヤ製、ポリ化粧板仕上げ

- Zoll-X用マウント、AED汎用トレイは別途と  
なります。



## INTRAXX用取付板

- INTRAXXを強固に取付けるための壁面です。
- INTRAXXトラックレールの販売も可能です  
取付は無し
- トラックレールの取付は、他の機器との  
兼ね合いを見ながら現物合わせして下さい。
- 右後方のIVポール、バネ付きフックは別




## ルーフサイド収納庫

- 室内四隅用、共通形状です。
- スチール製、アクリル扉付き
- 下部のアシストグリップはオプションです。



## ルーフサイド収納庫 低型

- 左スライド扉上部用の低型です。
- 乗り降りの際に、頭をぶつけ難くするための  
形状になります。



## ロングマスク収納トレイ（右後）

- 酸素吸入装置より後方面積を目いっぱい  
利用しています。



## 助手席後部収納庫

- ベニヤ製、ポリ化粧板仕上げ

↓掲載ページ



## 吸引器マウント取付金具

- LSU4000、パワーミニック等可能
- 左図は、アキュバック用です
- 通常は白色。左図はトヨタ内装色



## HAMILTON T1取付金具

- FERNO INTRAXX対応可能
- 通常は白色。左図はトヨタ内装色

↓INTRAXXへの取付例



## 酸素減圧弁アダプター

DMATの隠しアイテム！

大災害他業種連携の際に酸素ポンベはあれど  
接続出来ない、という課題を解消します。

ヨーク式バルブ（消防用）から、ドイツ式バルブ  
（院内用）に変換します。



## 酸素接続口アダプター

ラピッドカーやDMATカーにあると便利

ジュンロン型（消防用）から、川重型（病院用）  
に変換します。

消防救急車で院内呼吸器を接続したい時に  
必須となります。



## AED-3100取付金具

- FERNO INTRAXX対応可能
- 通常は白色。左図は特注カラー

※内容物：金具とベルト



## Zoll-X 取付金具

- FERNO INTRAXX対応可能
- 通常は白色。左図は特注カラー

※内容物：金具とベルト



## BSM-1700シリーズの取付金具

- FERNO INTRAXX  
対応不可

※内容物  
金具とベルト

- ｸﾞﾙﾄﾞﾙは含まれません。

## 患者室内 機能部品

## 電気式曇りフィルム

- スイッチONで、透明 ←→ スイッチOFFで。曇り（擦りガラス状）
- ガラスを送付頂ければ、電気式フィルム施工を行います。コントローラーも付属します。
- 車両側電気配線、ON/OFFスイッチは含まれません。



## 患者灯用 有機EL調光ユニット **OLED**



明るい、眩しくない色味



処置観察のしやすい昼白色。（概ね4000K、160Lm、Max7000cd）

患者に刺激を与えにくい有機発光ダイオードによる面発光型調光ユニットのキットです。

有機EL2枚、AC100V電源線、調光ユニットの販売です。灯体自体は付属しませんので、救急車標準の装備品を改造して取り付ける必要があります。

\*医療機器、無線機などへの電波障害なし。



## 大型LEDユニット **LX-12**

室内を院内処置室と同基準の明るさにします。

驚異の発色！皮膚観察の精度が上がります。

皮膚から得られる患者情報の精度が上がります。


無段階調光かつ、調色機能があります。

灯具一杯に大型LEDを施工します。4枚入り

既存のLED照明は撤去します。取付要領書あり。

DC12V電源は全部引き直します。

<https://akao-co.com/products/3299/>



## 救急車用防振架台 **VCS-03**

- ・斜めスライド機構付き
- ・FERNO社製のストレッチャーを搭載可能
- ・ストレッチャー込みの販売も可能です。
- ・日本製

↓掲載ページ

<https://akao-co.com/products/3067/>

※左図は、MB64用対応モデルです

（ファスナー：固定具）

※一部車種には販売制限があります。

**NEW**

## サイドアームプレート **MB64用**

FERNO社製Mondial MB64にはサイドアームプレートのオプションがありませんので、製作しました。

左右共通です。

※ストレッチャー側は無加工で取付け可能です。

※カバーはありません。



## 跳上げ、回転座席



- 回転軸の位置は、左・中・右を選択可能です。
- 表皮の色は多数、選択可能です。オリジナルロゴの刺繍可能
- 3点式シートベルト付き（欧州基準クリア）
- アームレストは、オプション
- 消防指揮車などにも使えます



←施工事例

患者室のスペースが広がる



## 陰圧シールド **Reo-A**

1分で陰圧救急車に早変わり出来ます。

車種毎設定があります。国産、Made in OSAKA

- トヨタ救急車用
- 日産PARAMEDIC用
- Tri-Heart用
- トヨタウェルキャブ（Dタイプ用）  
（換気扇の設置改造が必要になります）

※上記以外の車種設定はありませんが、職人の気分によっては製作してくれる場合があります。

↓ 詳細掲載ページ

<https://akao-co.com/products/3215/>

## その他



## アドバイザー業務


医療車導入支援に関する専門知識の助言、資料作成等のアドバイザー業務も請け負います。業務委託契約書の締結が必要です。

## バッテンバーグ・マーキング & シェブロンマーキング 貼付けキット

- バッテンバーグ・マーキング&シェブロンマーキングのカットシートキットの販売です。
- ビーズ反射材 (エヴリデニソン社)
- 車検等の可否については地域によって異なります。現地の陸運事務所の指示に従って貼付け願います。
- 色合いの変更は出来ません。

掲載ページ→ <http://akao-co.com/wordpress/wp-content/uploads/2020/08/Battenburg-Markings.pdf>

関連ページ→



AKAO 救急車 相談窓口  
株式会社 赤尾・特需部 救急担当  
TEL:045-540-2204  
FAX:045-540-2207